

## CHLADÍCÍ STOLY



DM-P-94002.0.0



DM-S-94002.0.0



DM-P-94003.0.0.0



DM-S-94003.0.0.0



DM-P-94004.0.0.0.0



DM-S-94004.0.0.0.0



DM-P-94044.0.0



DM-S-94044.0.0

Katalog. č.	Rozměr (mm)	Objem komory (l)	Napájení (V/Hz)	El. výkon (W)	Rozsah teplot (°C)
DM-P-94002.0.0	1325x600x850	2x95	230/50	380	-2...+10
DM-S-94002.0.0	1325x700x850	2x110			
DM-P-94003.0.0.0	1825x600x850	3x95	230/50	470	-2...+10
DM-S-94003.0.0.0	1825x700x850	3x110			
DM-P-94004.0.0.0.0	2325x600x850	4x95	230/50	470	-2...+10
DM-S-94004.0.0.0.0	2325x700x850	4x110			
DM-P-94044.0.0	950x600x850	2x65	230/50	380	-2...+10
DM-S-94044.0.0	950x700x850	2x85			

Ve standardu: plně dveře - modul (0), prac. deska AS  
 - modul (0) - plně dveře  
 - Z - bez prac. desky  
 - AS - prac. deska nerez s lemem  
 - BS - prac. deska nerez bez lemu  
 - modul (1) - jedna perforovaná zásuvka přizpůsobena pro vkládání nádob (lahví)  
 - modul (2) - dvě perfor. zásuvky přizpůsobeny nádobám pro B=600 mm 2/3 GN h=200 mm, pro B=700 mm 1/1 GN h=200 mm  
 - modul (3) - tři perfor. zásuvky přizpůsobeny nádobám pro B=600 mm 2/3 GN h=100 mm, pro B=700 mm 1/1 GN h=100 mm  
 - komory přizpůsobeny pro nádoby: pro B=600 mm 2/3GN, pro B=700 mm 1/1 GN  
 - každá komora standardně vybavena 1 roštem a 2 kompl. pojezdů  
 - samozavírací dveře  
 - agregát přizpůsoben pro práci v okolní teplotě do +43°C a relativní vlhkosti do 60%

MOŽNOSTI PROVEDENÍ:  
 - modul: (1), (2), (3) [pro DM-P-94044, DM-S-94044: (1), (2)]  
 - zámek  
 - monitoring (podrobnosti na str. 4)  
 - mobilní verze (týká se DM-P-94002, DM-S-94002, DM-P-94003, DM-S-94003)

### PŘÍKLADY MODULOVÉ KONFIGURACE



DM-P-94002.2.2



DM-S-94002.0.3



DM-S-94003.2.2.2